



Sorvausterä oikea standardin DIN 4971 (ISO 1) mukaan, P20/K25, Varren nelikulmio: 10mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	296025 10
GTIN	4045197884619
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	10 mm
Kokonaispituus	90 mm
Lastuava aine	P20/K25
Tuotetyyppi	Sorvausterä