



Sorvausterä oikea standardin DIN 4972 (ISO 2) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 16mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	296130 16
GTIN	4045197884732
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	16 mm
Kokonaispituus	110 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä