



Sisäsorvausterä oikea standardin DIN 4973 (ISO 8) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 20mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	296330 20
GTIN	4045197884800
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	20 mm
Porauksille, Ø alkaen	34 mm
Kokonaispituus	250 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä