

**HOLEX****Otsasorvausterä oikea standardin DIN 4977 (ISO 5) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	296715 10
GTIN	4045197884961
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio	10 mm
Kokonaispituus	90 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä