



## Otsasorvausterä oikea standardin DIN 4977 (ISO 5) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 12mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	296715 12
GTIN	4045197884978
Tuoteluokka	22E

### Kuvaus

**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

### Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	12 mm
Kokonaispituus	100 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä