

Garant**ZeroClamp-pohjalevy (konetyypin/pöydän mukaan), Tyyppi: 29598****Tilaustiedot**

Tilausnumero	360014 29598
GTIN	4045197885111
Tuoteluokka	310

Kuvaus**Malli:**

Keskiöreikä Ø 25 H7 keskiointikärjen kiinnitykseen. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on tärkeä toiminto nykyaikaisissa valmistusjärjestelmissä, etenkin automatisoidussa valmistuksessa. Erityisen kosketinliitäntän ansiosta se takaa nollapisteen tarkan ja luotettavan toistotarkkuuden. Järjestelmän pneumaattinen puristusvoima pitää työkappaleet tukevasti halutussa asennossa, mikä mahdollistaa työkappaleen nopean ja tarkan vaihdon ilman uutta kohdistusta. Tämä vähentää varustelun vaivaa ja parantaa tuottavuutta. GARANT ZeroClamp -järjestelmän nollapistekiinnitys on korvaamaton tehokkaissa valmistusprosesseissa. Lue lisää GARANT ZeroClampin innovatiivisesta teknologiasta ja optimoi tuotantosi.

Raaka-aine:

Pohjalevy erittäin lujaa alumiinia, pintakäsitelty.

Kaikki kiinnityskupin komponentit ruostumatonta tai ruostesuojattua terästä.

Erikoistarvike:

Kiinnityspultti nro 360025, liitinyksiköt nro 360017 koko 12808 ja koko 12805.

Huomautus:

Kuva voi poiketa konetyypin mukaan.

Tekninen kuvaus

Sopii konetyyppiin	DMG DMU 60eV0
Korkeus H	44 mm

Kiinnityskuppien lukumäärä	8
Leveys B	500 mm
Ø A	630 mm
tyyppi	29598
Kiinnityskupin Ø	120 mm
Pistomitta S	200 mm
Ristipistemittalevy	ei
Sarja	ZeroClamp
Tuotetyyppi	Pohjalevy

Tarvikkeet

ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M12	360025 18M12
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp-liitinyksikkö Tyyppi 12805	360017 12805
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M10	360025 16M10
ZeroClamp-suoja pohjalevylle Tyyppi 29606	360021 29606
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 12M10	360025 12M10
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 18M16	360025 18M16
ZeroClamp-liitinyksikkö Tyyppi 12808	360017 12808
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 25M10	360025 25M10
ZeroClamp-kiinnityspultti Sisäkierre Tyyppi 16M8	360025 16M8