

FLUKE.

Yleismittari, Tyyppi: 175**Tilaustiedot**

Tilausnumero	473322 175
GTIN	095969095921
Tuoteluokka	47H

Kuvaus**Malli:**

Ergonominen muovikotelo ja integroitu riipputasku. Suuri ja helposti luettava LCD-näyttö. Luotettava ja helposti käsiteltävä - **varoitusta virheellisesti kytketyistä mittajohdoista**. Johtavat mittauslaitteet sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien vianetsintään ammattiasentajille. Kestävä, luotettava ja tarkka.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.

Standardi:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo 081561 6LR61, mittajohdot ja irrotettavat eristesuojukset.

Tekninen kuvaus

Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V
Vaihtovirta AC	0,1 mA – 10 A

Näyttöalueen yläraja	6000
Kapasitanssi	1 nF - 10 mF
Tasavirta DC	0,1 mA – 10 A
Mittaustapa	TRUE RMS
Vastus	0,1 Ω – 50 M Ω
Kalibrointi	I3
Perustarkkuus	0,15 %
Taajuus	0,01 Hz – 100 kHz
Vaihtojännite AC	0,1 mV – 1000 V
Tasajännite DC	0,1 mV – 1000 V
Dioditestaus	kyllä
Taustavalaistu näyttö	ei
Johtavuuden testaus	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

DAkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3
KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3

Tarvikkeet

Mittajohdot Mittauskärjen \varnothing 1 mm	473318 1
Kantokassi C150 Tyyppi F	473337 F
Magneettinen ripustin Tyyppi TPAK	473329 TPAK
Mittajohdot Mittauskärjen \varnothing 2 mm	473318 2