

FLUKE.

Jännite- ja johtavuuskoettimet, Tyyppi: T110



Tilaustiedot

Tilausnumero	473090 T110
GTIN	095969610490
Tuoteluokka	47H

Kuvaus

Malli:

Kaksinapainen jännitekoetin, ergonominen yhden käden hallittavuus pistorasioille. Taustavalaistu mittausarvon näyttö. Paristonäyttö - pariston tyhjennyttyä mittaustulos voidaan silti näyttää. Avattavat koetinkärjet ja kulumisenosoitin. **VDE-malli**

Toiminto:

IP64: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn sisääntunkeutumiselta (pölytiivis) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Ammattimaiseen, moniportaiseen jännitteen, napaisuuden ja johtavuuden tarkistukseen.

Standardi:

HSE GS 38 (Messspitzen); IEC EN 61243-3.

Tekninen kuvaus

Johtavuuden testaus	optinen / akustinen
Näyttöalue AC	12 - 690 V
Pyörimissuunnan tarkistus	kyllä

Taajuusmittaus	40 - 400 Hz
Mittauskohdan valaistus	kyllä
Napaisuudentarkistus	kyllä
Näyttöalue DC	12 - 690 V
Kalibrointi	I1
FI/RCD-suojakytkin, koetusvirta	kyllä
Näyttö	LED
Vaiheentarkistus	100V – 690V
Ylijänniteluokka	CAT III 690 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
IP-suojausluokka	IP 64
Taskulampputoiminto	kyllä
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081551 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Jännitteentarkistustaltta

Palvelut

KalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027120 S
DAkS-kalibrointiJännitteentarkistustaltta Tyyppi S	027160 S

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------