

FLUKE.

Yleismittari, Tyyppi: 179**Tilaustiedot**

Tilausnumero	473322 179
GTIN	095969095860
Tuoteluokka	47H

Kuvaus**Malli:**

Ergonominen muovikotelo ja integroitu riipputasku. Suuri ja helposti luettava LCD-näyttö. Luotettava ja helposti käsiteltävä - **varoitusta virheellisesti kytketyistä mittajohdoista**. Johtavat mittauslaitteet sähkö- ja elektroniikkajärjestelmien vianetsintään ammattiasentajille. Kestävä, luotettava ja tarkka.

Lisäksi LED-taustavalo ja lämpötilan mittaus.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.

Standardi:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Toimituksen sisältö:

Mukana paristo 081561 6LR61, mittajohdot ja irrotettavat eristesuojukset. Mukana lämpötila-anturi.

Tekninen kuvaus

Perustarkkuus	0,09 %
---------------	--------

Vaihtovirta AC	0,1 mA – 10 A
Dioditestaus	kyllä
Mittaustapa	TRUE RMS
Kalibrointi	I7
Kalibrointi	I3
Johtavuuden testaus	kyllä
Taustavalaistu näyttö	kyllä
Kapasitanssi	1 nF - 10 mF
Näyttöalueen yläraja	6000
Tasavirta DC	0,1 mA – 10 A
Ylijänniteluokka	CAT III 1000 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 600 V
Vaihtojännite AC	0,1 mV – 1000 V
Taajuus	0,01 Hz – 100 kHz
Lämpötila	-40 - 400 °C
Vastus	0,1 Ω – 50 MΩ
Tasajännite DC	0,1 mV – 1000 V
Sisältyvien paristojen lukumäärä	1
Tuotenro, paristot/akut	081561 6LR61
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Tuotetyyppi	Yleismittari

Palvelut

KalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027000 3
KalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027520 A
DAkkS-kalibrointiDigitaalinen yleismittalaite Desimaalien määrä 3	027010 3
DAkkS-kalibrointiLämpötila-anturi, näyttölaitteella tai ilman Tyyppi A	027540 A

Tarvikkeet

Mittajohdot Mittauskärjen Ø 1 mm	473318 1
Mittajohdot Mittauskärjen Ø 2 mm	473318 2
Kantokassi C150 Tyyppi F	473337 F
Magneettinen ripustin Tyyppi TPAK	473329 TPAK