

FLUKE®

## Lämpökaaviokamera, tyyppi: TIS20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	474035 TIS20
GTIN	95969798839
Tuoteluokka	47H

### Kuvaus

#### Malli:

Kamera infrapunasäteilyn näkyvään esittämiseen. **3,5 tuuman näyttö.** Integroitu digitaalikamera **kuvaa kuvassa -toiminnolla:** Kuvan ja lämpökuvan ristivaihto mahdollistaa ongelman ja sijainnin helpon tunnistuksen.

**Fluke Connect** yhdistää mittauslaitteesi älypuhelimien Bluetooth-yhteyden kautta.

- **Mittausten ja kuvien varmuuskopiointi.**
- **Raportointi ja raporttien lähetykset sähköpostitse suoraan älypuhelimesta.**

#### Käyttö:

Ennaltaehkäisevään kunnossapitoon sekä mekaanisten että elektronisten laitteiden tai tuotantoprosessien valvontaan. Soveltuu erityisesti kunnossapitoon, rakennustyöhön, lämmitys- ja asennusalalle sekä kiinteistöhuoltoon ja talotekniikkaan.

#### Toimituksen sisältö:

Mukana litiumioniakku, verkkosovitin, USB-kaapeli ja pehmustettu kantolaukku.

Liitäntä: Fluke Connect

Kalibrointi: Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä

Lämpötila-alue: -20 - 350 °C

Tarkkuus: ± 2 tai 2 % mittausarvoista

Terminen herkkyys: 0,1 K

Kuvantoistotiheys: 9 Hz

Näkökenttä: 35,7×26,8 astetta

Detektorin koko: 120×90 px

## Tekninen kuvaus

Detektorin koko	120×90 px
Näkökenttä	35,7×26,8 astetta
Lämpötila-alue	-20 - 350 °C
Terminen herkkyys	0,1 K
Tarkkuus	± 2 °C tai 2 % mittausarvoista
Kuvantoistotiheys	9 Hz
minimaalinen kohdistusetäisyys	0,45 m
Liitäntä	Fluke Connect
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydetessä
Sisältyvien akkujen lukumäärä	1
Akkutyyppi	Litiumioni
Tuotetyyppi	Lämpökaaviokamera