

FLUKE.

**Virranmittauspihdit, Tyyppi: 323****Tilaustiedot**

Tilausnumero	473290 323
GTIN	095969623742
Tuoteluokka	47H

**Kuvaus****Malli:**

Virranmittauspihdit, suuri ja helposti luettava LCD-näyttö, ohut ja ergonominen muotoilu. Tehollisarvojen mittaukset ja optimoitu ergonomia vianetsintään teollisuus- ja rakennussovelluksissa.

**Standardi:****EN 61010-1****Toimituksen sisältö:**

Mukana mittajohdot ja pehmustettu laukku. Paristot 2x nro 081561 koko LR3.

**Tekninen kuvaus**

Vastus	0,1 $\Omega$ – 4000 $\Omega$
Näyttöalueen yläraja	4000
Tasajännite DC	0,1 V – 600 V
Vaihtojännite AC	0,1 V – 600 V
Tallennustoiminto	HOLD

Ylijänniteluokka	CAT IV 300 V
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Pihtien enimmäiskärkiväli	30 mm
Mittaustapa	TRUE RMS (AC)
Vaihtovirta AC	0,1 A – 400 A
Perustarkkuus	2 %
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2× 081561 LR3
Standardi	EN 61010-1
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

## Palvelut

KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D
DAkkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------