

FLUKE.

Virranmittauspihdit, Tyyppi: 324**Tilaustiedot**

Tilausnumero	473290 324
GTIN	095969623759
Tuoteluokka	47H

Kuvaus**Malli:**

Virranmittauspihdit, suuri ja helposti luettava LCD-näyttö, ohut ja ergonominen muotoilu. Lisäksi lämpötilan mittaus ja taustavalolla varustettu näyttö.

Tehollisarvojen mittaukset ja optimoitu ergonomia vianetsintään teollisuus- ja rakennussovelluksissa.

Standardi:**EN 61010-1****Toimituksen sisältö:**

Mukana mittajohdot ja pehmustettu laukku. Paristot 2x nro 081561 koko LR3.

Tekninen kuvaus

Vastus	0,1 Ω – 4000 Ω
Kapasitanssi	100,0 μF - 1000 μF
Vaihtojännite AC	0,1V – 600 V
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 300 V

Näyttöalueen yläraja	4000
Pihtien enimmäiskärkiväli	30 mm
Vaihtovirta AC	0,1A – 400 A
Tasajännite DC	0,1V – 600 V
Mittaustapa	TRUE RMS (AC)
Perustarkkuus	2 %
Tallennustoiminto	HOLD
Kontaktimittauksen lämpötila	-10 - 400 °C
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2× 081561 LR3
Standardi	EN 61010-1
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

Palvelut

KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D
DAkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------