

FLUKE.

Virranmittauspihdit, Tyyppi: 325**Tilaustiedot**

Tilausnumero	473290 325
GTIN	095969623766
Tuoteluokka	47H

Kuvaus**Malli:**

Virranmittauspihdit, suuri ja helposti luettava LCD-näyttö, ohut ja ergonominen muotoilu. Lisäksi lämpötilan mittaus, taajuuden mittaus, min/max-toiminto ja taustavalolla varustettu näyttö. Tehollisarvojen mittaukset ja optimoitu ergonomia vianetsintään teollisuus- ja rakennussovelluksissa.

Standardi:**EN 61010-1****Toimituksen sisältö:**

Mukana mittajohdot ja pehmustettu laukku. Paristot 2x nro 081561 koko LR3.

Tekninen kuvaus

Vaihtojännite AC	0,1V – 600 V
Ylijänniteluokka	CAT III 600 V
Ylijänniteluokka	CAT IV 300 V
Pihtien enimmäiskärkiväli	30 mm
Kapasitanssi	100,0 µF - 1000 µF

Tasajännite DC	0,1V – 600 V
Mittaustapa	TRUE RMS (AC)
Tasavirta DC	0,1A – 400 A
Taajuus	5 Hz – 500 Hz
Näyttöalueen yläraja	4000
Vaihtovirta AC	0,1A – 400 A
Tallennustoiminto	HOLD, MAX/MIN
Perustarkkuus	2 %
Vastus	0,1 Ω – 40 k Ω
Kontaktimittauksen lämpötila	-10 - 400 °C
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR3
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Virtalähde	2x 081561 LR3
Standardi	EN 61010-1
Kalibrointi	I4
Tuotetyyppi	Virtapihdit

Palvelut

DAkS-kalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027060 D
KalibrointiVirtapihdit Tyyppi D	027050 D

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR3	081561 LR3
---	------------