

HOLEX**Kierresorvausterä oikea standardin DIN 282 (ISO 12) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 10mm****Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 297165 10 |
| GTIN | 4045197885654 |
| Tuoteluokka | 22E |

Kuvaus**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

| | |
|-------------------|-------------|
| Varren nelikulmio | 10 mm |
| Kokonaispituus | 90 mm |
| Lastuava aine | M20 |
| Tuotetyyppi | Sorvausterä |