



Sisäkierteellä varustettu sorvausterä oikea standardin DIN 283 (ISO 13) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 12mm



Tilaustiedot

Tilausnumero	297185 12
GTIN	4045197885722
Tuoteluokka	22E

Kuvaus

Malli:

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	30 mm
Varren nelikulmio	12 mm
Kokonaispituus	160 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä