

HOLEX**Nurkkasorvausterä oikea standardin DIN 4978 (ISO 3) mukaan, P20/K25,
Varren nelikulmio: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	296745 10
GTIN	4045197884480
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	10 mm
Kokonaispituus	90 mm
Lastuava aine	P20/K25
Tuotetyyppi	Sorvausterä