

HOLEX**Uraterä oikea standardin DIN 263 (ISO 11) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 10mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297145 10
GTIN	4045197885593
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

enimmäispistosyvyys t_{max}	6 mm
Varren nelikulmio	10 mm
Terän leveys	3 mm
Porauksille, Ø alkaen	25 mm
Kokonaispituus	150 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä