



## Sisäkierteellä varustettu sorvausterä oikea standardin DIN 283 (ISO 13) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 16mm



### Tilaustiedot

Tilausnumero	297185 16
GTIN	4045197885739
Tuoteluokka	22E

### Kuvaus

**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

### Tekninen kuvaus

Porauksille, Ø alkaen	36 mm
Varren nelikulmio	16 mm
Kokonaispituus	180 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä