



## IMPACT-avainhylsy, 1/2 tuumaa, Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E20



### Tilaustiedot

Tilausnumero	651500 E20
GTIN	4045197215567
Tuoteluokka	62D

### Kuvaus

#### Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

**Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.**

#### Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Ø poistopuolella: 24,5 mm

Pituus: 38 mm

### Tekninen kuvaus

Torx®-profiili	E20
Ø poistopuolella	24,5 mm
Pituus	38 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

---

## Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4	651790 4
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm	651900 3X25
Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm	651800 30