

**HOLEX****Uraterä oikea standardin DIN 263 (ISO 11) mukaan, M20, Varren nelikulmio:  
12mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297145 12
GTIN	4045197885609
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

Varren nelikulmio	12 mm
Porauksille, Ø alkaen	30 mm
Terän leveys	4 mm
enimmäispistosyvyys $t_{max}$	10 mm
Kokonaispituus	160 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä