

**HOLEX****Nurkkasorvausterä oikea standardin DIN 4978 (ISO 3) mukaan, P20/K25,  
Varren nelikulmio: 16mm****Tilaustiedot**

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 296745 16     |
| GTIN         | 4045197885401 |
| Tuoteluokka  | 22E           |

**Kuvaus****Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Varren nelikulmio | 16 mm       |
| Kokonaispituus    | 110 mm      |
| Lastuava aine     | P20/K25     |
| Tuotetyyppi       | Sorvausterä |