

**HOLEX****Pistosorvausterä oikea standardin DIN 4981 (ISO 7) mukaan, M20, Varren korkeus: 16mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297030 16
GTIN	4045197885548
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

Varren korkeus h	16 mm
Terän leveys	4 mm
Kokonaispituus	110 mm
Varren leveys b	10 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä