

HOLEX**Uraterä oikea standardin DIN 263 (ISO 11) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 20mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297145 20
GTIN	4045197885623
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	20 mm
enimmäispistosyvyys t_{max}	16 mm
Porauksille, Ø alkaen	50 mm
Terän leveys	6 mm
Kokonaispituus	210 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä