

HOLEX**Nurkkasorvausterä oikea standardin DIN 4978 (ISO 3) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	296755 25
GTIN	4045197885470
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Varren nelikulmio	25 mm
Kokonaispituus	150 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä