

**HOLEX****Uraterä oikea standardin DIN 263 (ISO 11) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297145 25
GTIN	4045197885630
Tuoteluokka	22E

**Kuvaus****Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

**Tekninen kuvaus**

Porauksille, Ø alkaen	60 mm
Terän leveys	8 mm
Varren nelikulmio	25 mm
enimmäispistosyvyys $t_{max}$	20 mm
Kokonaispituus	250 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä