

HOLEX**Pistosorvausterä oikea standardin DIN 4981 (ISO 7) mukaan, M20, Varren korkeus: 25mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297030 25
GTIN	4045197885562
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Terän leveys	6 mm
Varren korkeus h	25 mm
Kokonaispituus	140 mm
Varren leveys b	16 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä