



## Sorvausterä oikea standardin DIN 4980 (ISO 6) mukaan, M20, Varren nelikulmio: 10mm



### Tilaustiedot

|              |               |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 296830 10     |
| GTIN         | 4045197885487 |
| Tuoteluokka  | 22E           |

### Kuvaus

**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

**Käyttö:**

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

**Huom:**

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

### Tekninen kuvaus

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Varren nelikulmio | 10 mm       |
| Kokonaispituus    | 90 mm       |
| Lastuava aine     | M20         |
| Tuotetyyppi       | Sorvausterä |