

HOLEX**Pistosorvausterä oikea standardin DIN 4981 (ISO 7) mukaan, M20, Varren korkeus: 32mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	297030 32
GTIN	4045197885579
Tuoteluokka	22E

Kuvaus**Malli:**

Varustettu timanttihiotuin, kovametallisin leikkuuterin.

Käyttö:

P20/K25 Teräksen ja valuraudan työstämiseen.

M20 Ruostumattomien terästen työstämiseen.

Huom:

Rouhinnan ja hakkaavan lastuamisen yhteydessä terä tulee pyöristää boorikarbidihiomakivellä (nro 558812).

Tekninen kuvaus

Varren korkeus h	32 mm
Terän leveys	8 mm
Kokonaispituus	170 mm
Varren leveys b	20 mm
Lastuava aine	M20
Tuotetyyppi	Sorvausterä