

Garant**6-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa Surface Drive, Avainkoko: 14mm****Tilaustiedot**

Tilausnumero	631225 14
GTIN	4045197497178
Tuoteluokka	61A

Kuvaus**Malli:**

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.

Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.

Surface Drive -avainaukko mahdollistaa lujemman kiinnittymisen ja suuremman vaikutusvoiman. Vääntövoima kohdistuu ruuvien ja muttereiden sivuihin, ei murtumisalttiisiin kulmiin. Surface Drive -hylsyillä voidaan kiristää ja löysätä myös välikokoja, esim. tuumakokoja (A/F, BSF, BSW) ja kuluneita muttereita. Reiälliset holkit.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Tekninen kuvaus

Pituus	24,8 mm
sopii tuumakokoihin (amerikkalaiset mitat)	17/32 tuuma
Avainkoko	14 mm
Ø poistopuolella	19,6 mm
Vääntönelikulma	1/4 tuuma
6-kulmainen vaihtohylsyprofiili	Surfacedrive

Standardi	DIN 3124
Irrotusprofiili	Kuusikulmainen holkkiavain Surfacedrive
Raaka-aine	kromivanadiiniterästä
Pinta	kromattu
AS-Drive-profiili	ei
Tuotetyyppi	Avainhylsy