

Garant**Keräilyvaunu, jossa on korkeussäädettävä kuormapinta TA9, Tyyppi: TA92****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918557 TA92
GTIN	4045197885319
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, taso puulevyä, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.

Korkeutta voidaan säätää manuaalisesti käsikammen avulla. Lastaustaso siirtyy ylös tai alas **4 mekaanisen nostopylvään** kautta. Kahvassa on Haptoprene®-päällyste iskunkestävästä polypropeenista, ja kahva voidaan kääntää käsikammen käyttöä varten ylös. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Pintakäsittely:

Hopea ja antrasiitti, jauhemaalattu.

Huomautus:

Turvallisuussyistä ei voida kiinnittää reikälevyseinään.

Tekninen kuvaus

Syvyys	509 mm
Kuormatason leveys	890 mm
Paino	67,6 kg
Korkeudensäätöväli	680 - 970 mm

Kuormatason korkeus alhaalla	195 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Pyörän Ø	125 mm
tyyppi	TA92
Enimmäiskantokyky	250 kg
Leveys	1040 mm
Kuormatason syvyys	500 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu