

Garant**Keräilyvaunu, jossa on korkeussäädettävä kuormapinta TA9, Tyyppi: TA94****Tilaustiedot**

Tilausnumero	918557 TA94
GTIN	4045197885326
Tuoteluokka	91T

Kuvaus**Malli:**

Hitsattu teräsrakenne, taso puulevyä, jossa antrasiitinvärinen naarmuuntumaton pinta.

Korkeutta voidaan säätää manuaalisesti käsikammen avulla. Lastaustaso siirtyy ylös tai alas **4 mekaanisen nostopylvään** kautta. Kahvassa on Haptoprene®-päällyste iskunkestävästä polypropeenista, ja kahva voidaan kääntää käsikammen käyttöä varten ylös. 2 kiinteää ja 2 kääntyvää pyörää (pysäköintijarru), jälkiä jättämätön polyuretaanipinnoite, rullalaakeroidut navat.

Pintakäsittely:

Hopea ja antrasiitti, jauhemaalattu.

Huomautus:

Turvallisuussyistä ei voida kiinnittää reikälevyseinään.

Tekninen kuvaus

Kuormatason syvyys	600 mm
Pyörän Ø	200 mm
Kuormatason leveys	1040 mm
tyyppi	TA94

Enimmäiskantokyky	400 kg
Kuormatason korkeus alhaalla	270 mm
Korkeudensäätöväli	760 - 1080 mm
Paino	88,2 kg
Leveys	1220 mm
Kuormatason kantokyky ylhäällä	200 kg
Syvyys	609 mm
Tuotetyyppi	Keräilyvaunu