

bimos

Pyörivä työtuoli, PU-vahto, pyörillä, matala, Väri: BLACK**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965301 BLACK
GTIN	4016849624464
Tuoteluokka	96B

Kuvaus**Malli:**

Istuin ja selkänoja pehmeää PU-vahtoa. Helppohoitoinen, pestävä, luja ja kestää mietoja happoja ja emäksiä ja mekaanista rasitusta.

Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:**DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensäätöalue: 450 - 630 mm

Istuimen leveys: 460 mm

Istuimen syvyys: 470 mm

Selkänojan korkeus: 580 mm

Istuinmateriaalin väri: musta

Tekninen kuvaus

Jalkaristikon materiaali	Teräs
Istuimen syvyys	470 mm

portaaton korkeuden säätö	kyllä
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Selkänojan korkeus	580 mm
Selkänojan materiaali	PU-vaaho
Paino	14 kg
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Istuinmateriaalin väri	musta
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuinpinnan materiaali	PU-vaaho
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Istuimen leveys	460 mm
Sarja	Work-Tec
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Pyörät (1 sarja = 5 kpl)	963187
--------------------------	--------