

bimos

**Pyörivä työtuoli, tekonahka, suojatulpat, matala, Väri: BLACK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965306 BLACK
GTIN	4016849624440
Tuoteluokka	96B

**Kuvaus****Malli:**

Istuin ja selkänoja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

**Standardi:****DIN 68877**

Tuolin kantavuus: 120 kg

Korkeudensäätöalue: 450 - 630 mm

Istuimen leveys: 460 mm

Istuimen syvyys: 470 mm

Selkänojan korkeus: 580 mm

Istuinmateriaalin väri: musta

**Tekninen kuvaus**

Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuimen syvyys	470 mm

Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Jalkaristikon materiaali	Teräs
Selkänojan korkeus	580 mm
Paino	13,5 kg
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Istuimen leveys	460 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Sarja	Work-Tec
Malli	ilman pyöriä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

## Tarvikkeet

Suojatulpat (1 sarja = 5 kpl)	963188
-------------------------------	--------