

bimos

Pyörivä työtuoli, keinonahka, pyörillä, matala, Väri: BLACK**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965307 BLACK
GTIN	4016849626659
Tuoteluokka	96B

Kuvaus**Malli:**

Istuin ja selkänoja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:**DIN 68877****Tekninen kuvaus**

Istuinmateriaalin väri	musta
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Istuimen syvyys	470 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Paino	13,5 kg
Istuimen leveys	460 mm
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi

Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Selkänojan korkeus	580 mm
Jalkaristikon materiaali	Teräs
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Sarja	Work-Tec
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)	963187
-------------------------	--------