

bimos

**Pyörivä työtuoli, keinonahka, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Väri: BLACK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965308 BLACK
GTIN	4016849625522
Tuoteluokka	96B

**Kuvaus****Malli:**

Istuin ja selkänoja tekonahkaverhoiltuja, mukavat ja pehmeät. Pestävä ja helppohoitoinen. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

**Standardi:**

**DIN 68877**

**Tekninen kuvaus**

Selkänojan korkeus	580 mm
Istuimen leveys	460 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Paino	15,5 kg
Jalkaristikon materiaali	Teräs
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas

Istuimen syvyys	470 mm
Istuinmateriaalin väri	musta
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Istuinpinnan materiaali	Tekonahkaa
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Sarja	Work-Tec
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963188
------------------------------	--------