

bimos

Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste suojatulpat, matala, Väri: BLUE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965317 BLUE
GTIN	4016849625096
Tuoteluokka	96B

Kuvaus**Malli:**

Istuimessa ja selkänojassa pehmeä kangasverhoilu. Mukava ja hengittävä. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

DIN 68877

Tekninen kuvaus

Jalkaristikon materiaali	Teräs
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat
Istuimen leveys	460 mm

Istuinpinnan materiaali	Kangas
Paino	13,5 kg
Istuinmateriaalin väri	sininen
Istuimen syvyys	470 mm
Selkänöjan korkeus	580 mm
Sarja	Work-Tec
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963188
------------------------------	--------