

bimos

Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste, pyörillä, matala, Väri: BLACK**Tilaustiedot**

| | |
|--------------|---------------|
| Tilausnumero | 965318 BLACK |
| GTIN | 4016849625621 |
| Tuoteluokka | 96B |

Kuvaus**Malli:**

Istuimessa ja selkänojassa pehmeä kangasverhoilu. Mukava ja hengittävä. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:

DIN 68877

Tekninen kuvaus

| | |
|--------------------------|----------------------------|
| Jalkaristikon materiaali | Teräs |
| Korkeudensäätötapa | Korkeussäätövipu |
| Istuimen leveys | 460 mm |
| Paino | 13,5 kg |
| Istuinmateriaalin väri | musta |
| Korkeudensäätömalli | Kaasujousi |
| Jalustan rakenne | 5-sakarainen ristikkojalka |

| | |
|---------------------------|------------------|
| Istuimen syvyys | 470 mm |
| Istuinpinnan materiaali | Kangas |
| Jalkaristikon rakenne | Rullasarja |
| Käsinojapari mukautettava | kyllä |
| Selkänojan korkeus | 580 mm |
| Sarja | Work-Tec |
| Malli | pyörillä |
| Tuolin kantavuus | 120 kg |
| Korkeudensäätöalue | 450 - 630 mm |
| Tuotetyyppi | Pyörivä työtuoli |

Tarvikkeet

| | |
|-------------------------|--------|
| Pyörät(1 sarja = 5 kpl) | 963187 |
|-------------------------|--------|