

bimos

**Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Väri: BLACK****Tilaustiedot**

Tilausnumero	965319 BLACK
GTIN	4016849625508
Tuoteluokka	96B

**Kuvaus****Malli:**

Istuimessa ja selkänojassa pehmeä kangasverhoilu. Mukava ja hengittävä. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

**Standardi:**

**DIN 68877**

**Tekninen kuvaus**

Käsinojapari mukautettava	kyllä
Istuimen leveys	460 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Jalkaristikon materiaali	muovi
Istuinmateriaalin väri	musta
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka

Paino	15,5 kg
Istuinpinnan materiaali	Kangas
Selkänojan korkeus	580 mm
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Istuimen syvyys	470 mm
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Sarja	Work-Tec
Malli	suuri istuinkorkeus
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

## Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963188
------------------------------	--------