

bimos

Pyörivä työtuoli, kangaspehmuste, suojatulpat ja jalkarengas, korkea, Väri: BLUE**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965319 BLUE
GTIN	4016849625492
Tuoteluokka	96B

Kuvaus**Malli:**

Istuimessa ja selkänojassa pehmeä kangasverhoilu. Mukava ja hengittävä. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:**DIN 68877****Tekninen kuvaus**

Istuinmateriaalin väri	sininen
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Selkänojan korkeus	580 mm
Jalkaristikon materiaali	muovi
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi

Paino	15,5 kg
Istuimen syvyys	470 mm
Jalkaristikon rakenne	suojatulpat ja jalkarengas
Istuinpinnan materiaali	Kangas
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Istuimen leveys	460 mm
Sarja	Work-Tec
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	590 - 860 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Suojatulpat(1 sarja = 5 kpl)	963188
------------------------------	--------