

bimos

Pyörivä työtuoli, Supertec, pyörillä, matala, Väri: BLACK**Tilaustiedot**

Tilausnumero	965328 BLACK
GTIN	4016849625683
Tuoteluokka	96B

Kuvaus**Malli:**

Supertec-pehmuste on mukava, pehmeä, hengittävä ja erittäin kestävä, puhdistettava ja liukumaton. Mikropanssaroinnin ansiosta siinä yhdistyvät kankaan ja polyuretaanivaahdon edut. Ergonominen pehmustetyyny lannenikamatuella ja käytännöllisillä työntökahvoilla.

Standardi:**DIN 68877****Tekninen kuvaus**

Paino	13,5 kg
Käsinojapari mukautettava	kyllä
Korkeudensäätömalli	Kaasujousi
Jalkaristikon materiaali	Teräs
Istuinmateriaalin väri	musta
Istuimen syvyys	470 mm

Istuimen leveys	460 mm
Jalustan rakenne	5-sakarainen ristikkojalka
Selkänojan korkeus	580 mm
Jalkaristikon rakenne	Rullasarja
Korkeudensäätötapa	Korkeussäätövipu
Malli	pyörillä
Tuolin kantavuus	120 kg
Korkeudensäätöalue	450 - 630 mm
Tuotetyyppi	Pyörivä työtuoli

Tarvikkeet

Pyörät(1 sarja = 5 kpl)

963187