

HOLEX**IMPACT-avainhylsy, 1/2 tuumaa, Torx®-ruuveille, Torx®-profiili: E24****Tilaustiedot**

Tilausnumero	651500 E24
GTIN	4045197215574
Tuoteluokka	62D

Kuvaus**Malli:**

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.

Kiinnitettävä turvallisuuksista ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä – mustattu pinta.

Vääntönelikulma: 1/2 tuuma

Ø poistopuolella: 30 mm

Pituus: 41,2 mm

Tekninen kuvaus

Pituus	41,2 mm
Torx®-profiili	E24
Ø poistopuolella	30 mm
Vääntönelikulma	1/2 tuuma
Irrotusprofiili	Hylsyavain TORX®-ruuveille
Tuotetyyppi	Avainhylsy

Tarvikkeet

Varmistuspuristinsarja, 10 osaa, 1/2 tuuman hylsille, sisältää ulosvetäjän Tyyppi 4	651790 4
Liitinsokka hylsille, 1/2 tuumaa Ø×Pituus 3X25 mm	651900 3X25
Kumirengas 1/2 tuuman hylsille Ø 30 mm	651800 30