

**KERN****Riippuvaaka, tyyppi HCB, Enimmäispunnitusalue: 500kg**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479435 500
GTIN	4045761144460
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- Yksinkertainen käyttö kolmella näppäimellä.
- Taarusnäppäin: tyhjän astian ripustaminen ja näytön nollaus.
- Pitonäppäin: näyttöarvon voi säilyttää viiden sekunnin ajan näytössä.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun sulkurenkaan, ruostumattomasta teräksestä valmistetun S-koukun (koossa 500 / 1000 ei standardien mukainen) ja 3 paristoa nro081561kokoLR6.

### Erikoistarvike:

Lenkit ja turvalukitushakaset pyynnöstä.

## Tekninen kuvaus

Kotelon syvyys	42 mm
Kotelon korkeus	152 mm
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettäessä
Lukema	1000 g

Nettopaino	0,35 kg
Kotelon leveys	80 mm
Enimmäispunnitusalue	500 kg
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Valmistajamerkintä	HCB
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

---

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------