

KERN**Riippuvaaka, tyyppi HCB, Enimmäispunnitusalue: 1000kg**

Tilaustiedot

Tilausnumero	479435 1000
GTIN	4045761152762
Tuoteluokka	47D

Kuvaus

Malli:

- Yksinkertainen käyttö kolmella näppäimellä.
- Taarausnäppäin: tyhjän astian ripustaminen ja näytön nollaus.
- Pitonäppäin: näyttöarvon voi säilyttää viiden sekunnin ajan näytössä.

Toimituksen sisältö:

Sisältää ruostumattomasta teräksestä valmistetun sulkurenkaan, ruostumattomasta teräksestä valmistetun S-koukun (koossa 500 / 1000 ei standardien mukainen) ja 3 paristoa nro081561kokoLR6.

Erikoistarvike:

Lenkit ja turvalukitushakaset pyynnöstä.

Tekninen kuvaus

Kotelon leveys	80 mm
Lukema	2000 g
Nettopaino	0,55 kg
Kotelon korkeus	150 mm

Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyäessä
Enimmäispunnitusalue	1000 kg
Kotelon syvyys	48 mm
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Sisältyvien paristojen lukumäärä	3
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Valmistajamerkintä	HCB
Tuotetyyppi	Riippu-/nostinvaaka

Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------