

**KERN****Pienvaaka, tyyppi ECB, Enimmäispunnitusalue: 10000g**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479452 10000
GTIN	4045761161429
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

Suuri, taustavalaistu LCD-näyttö (lukemakorkeus 21 mm). Punnituslevy jaloterästä. Yksinkertainen käyttö kahdella näppäimellä.

- **Taaraustoiminto (punnitus) näytön helppoon nollaukseen.**
- **Paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.**
- **Verkkolaitteen liittäminen mahdollista.**

### Erikoistarvike:

6 paristoa nro 081561 koko LR6, verkkosovitin tai akku saatavilla tilauksesta.

## Tekninen kuvaus

Korkeus	60 mm
Syvyys	300 mm
Punnituslevyn mitta	320×260
Lukema	5 g
Leveys	320 mm
Nettopaino	2,6 kg
Enimmäispunnitusalue	10000 g
Sisältyvien paristojen lukumäärä	2

Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Kalibrointi	K2
Tuotetyyppi	Pienvaaka

## Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50 kg	027700 50
DAkkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 50	027710 50

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------