

**KERN****Tasovaaka, tyyppi EOB, Enimmäispunnitusalue: 60Lkg**

## Tilaustiedot

Tilausnumero	479600 60L
GTIN	4045761085619
Tuoteluokka	47D

## Kuvaus

### Malli:

- Vankka pakettivaaka postitukseen.
- Yksinkertainen käyttö neljällä näppäimellä.
- Näyttöyksikön numerokorkeus 25 mm, voidaan irrottaa vaa'asta ja asettaa tai asentaa muualle 2 m pitkän joustavan johdon ansiosta.
- Verkko- ja paristokäyttö, automaattinen virrankatkaisu 3 minuutin kuluttua.

### Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkolaitteen ja seinäpitimen näyttöyksikköä varten.

### Erikoistarvike:

6 paristoa nro 081561 koko LR6, näyttöyksikön jalusta pyynnöstä.

## Tekninen kuvaus

Nettopaino	12 kg
Kalibrointi	Hinta ilmoitetaan pyydettyessä
Näyttöyksikön leveys	215 mm
Näyttöyksikön korkeus	50 mm
Enimmäispunnitusalue	0 - 60 kg

Lukema	20 g
Toistettavuus	20 g
Näyttöyksikön syvyys	110 mm
Punnituslevyn mitta	550×550 mm
Energiansyöttö	Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä	6
Tuotenro, paristot/akut	081561 LR6
Näyttöyksikön merkkikorkeus	25 mm
Tuotetyyppi	tasovaaka

## Palvelut

KalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 100 kg	027700 100
DAkS-kalibrointiVaaka Enimmäispunnitusalue 180	027710 180

## Tarvikkeet

Alkalimangaaniparistot Kansainvälinen rakennekoko LR6	081561 LR6
---	------------