

**Kaksipäinen kiintoavainsarja, kromattu, Avainten määrä: 10****Tilaustiedot**

Tilausnumero	610960 10
GTIN	4045197159410
Tuoteluokka	62A

**Kuvaus****Malli:**

Muottiintaottu. Hyvä avainkokojen mittatarkkuus.

Soikea varsi.

**Standardi:**

**DIN 3110 / ISO 3318**

**Raaka-aine:**

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kaksipäinen kiintoavain nro 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Koot 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×19; 20×22; 21×24; 27×30

**Tekninen kuvaus**

Avainten määrä	10
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	15 astetta
Pinta	kromattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 12X13 mm	610950 12X13
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 8X9 mm	610950 8X9
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 18X19 mm	610950 18X19
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 16X17 mm	610950 16X17
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 10X11 mm	610950 10X11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 21X24 mm	610950 21X24
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 20X22 mm	610950 20X22
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 6X7 mm	610950 6X7
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 27X30 mm	610950 27X30
Muovinen kiinnityspidin-lukitusläppä Avainten lkm 11	611700 11
Kaksipäinen kiintoavain Avainkoot 14X15 mm	610950 14X15