



## Kaksipäinen pienoiskiintoavainsarja, himmeäksi krominiklattu, Avainten määrä: 15T



### Tilaustiedot

Tilausnumero	612400 15T
GTIN	4018754080557
Tuoteluokka	63A

### Kuvaus

**Malli:**

Erittäin kapeat päät. Kidat eri kulmissa (15° ja 75°), molemmissa päissä sama avainkoko.

**Käyttö:**

Soveltuu työskentelyyn ahtaissa paikoissa.

**Raaka-aine:**

Kromiterässeosta – hilseilemätön, nikkelin päälle tehty kromaus.

**Toimituksen sisältö:**

à 1 kaksipäinen pienoiskiintoavain nro 612200 / 612205: Koot 3,2; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 rullattavassa kangastaskussa

### Tekninen kuvaus

Avainten määrä	15
Pakkaus	taittolaukku
Avainkoon mitat	metriset mitat
Kidan asento 1	15 astetta
Kidan asento 2	75 astetta
Raaka-aine	kromiterässeosta
Pinta	himmeäksi krominiklattu
Tuotetyyppi	Ruuviavain

## Tarvikkeet

Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 10 mm	612200 10
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 4,5 mm	612200 4,5
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 6 mm	612200 6
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 12 mm	612200 12
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 8 mm	612200 8
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 5,5 mm	612200 5,5
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 14 mm	612200 14
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 3,5 mm	612200 3,5
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 3,2 mm	612200 3,2
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 7 mm	612200 7
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 9 mm	612200 9
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 4 mm	612200 4
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 5 mm	612200 5
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 13 mm	612200 13
Kaksipäinen pienoiskiintoavain Avainkoko 11 mm	612200 11