

**Torque-vaihtoterät, Torx Plus[®], Torx Plus[®] -profiili: 7IP****Tilaustiedot**

Tilausnumero	659996 7IP
GTIN	2050001930583
Tuoteluokka	66F

Kuvaus**Sopii :**

Momenttiavainvalikoima, nro 659990.

Kokonaispituus: 175 mm

Vääntömomentti: 0,9 Nm

Tekninen kuvaus

Terän Ø	6,3 mm
Irrotusprofiili	Ruuvinvääntimen TORX-PLUS [®] -ruuveille
Torx Plus [®] -profiili	7IP
Kokonaispituus	175 mm
Vääntömomentti	0,9 Nm

Tarvikkeet

Momenttiavain-ruuvinvääntimenpidin Suurin kiristysmomentti 500 cNm	659991 500
--	------------