



Huopahiomanauha (A) DF-BL, 13 × 305 mm, Rakeistus-vertailu: 100



Tilaustiedot

Tilausnumero	558476 100
GTIN	4046719327676
Tuoteluokka	53M

Kuvaus

Malli:

Kestävä ja joustava kuitukankainen hiomanauha, erinomainen **särmänkestävyys**.

Joustava huopanauha käytettäväksi käsikäyttöisissä koneissa.

Synteettinen nailonhuopa, hiomaraakeiden sideaineena keinohartsi & minus; pitkä kestoikä, **tasalaatuinen pinnan viimeistely, vähäinen lämmönkehitys**.

Käyttö:

Purseenpoistoon, mattaukseen ja viimeistelyyn. **Mittansa pitävä tekstiilialusta** soveltuu erityisesti voimakkaaseen kuormitukseen paineilmahiomakoneissa.

Tekninen kuvaus

Rakeistus-vertailu	100
Väri	ruskea
Malli	A coarse
Hienousaste	karkea
Sarja	DF-BL

Hioma-aineen lyhenne	A
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	13 mm
Hiomanauhan pituus	305 mm
Tuotenimen määrite	13 × 305 mm
Tuotetyyppi	Huopa-hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V _c	ISO-koodi
Alu Mg	soveltuu	20-25 m/s	
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	20 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	20 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	20 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20 m/s	H
INOX	soveltuu	20 m/s	
Ti	soveltuu	20 m/s	
GG(G)	soveltuu	20 m/s	K
CuZn	soveltuu	20 m/s	N
Muovi, lasikuitumuovi	soveltuu	20 m/s	
puu	soveltuu	20 m/s	
lakka	soveltuu	20 m/s	
Uni	soveltuu	20 m/s	
kuiva	soveltuu		