



Hiomanauha, zirkonkorundi (ZA) GRIT R, 75×2250 mm, Rakeisuus: 36



Tilaustiedot

Tilausnumero	558455 36
GTIN	4014586278681
Tuoteluokka	56Z

Kuvaus

Malli:

Erittäin hyvä hiomanauha, **erikoispaksua polyesterikangasta**, sideaineena keinohartsi, zirkonkorundi kiinnitys (**ZA**), hiova pintasideaine (vähäinen lämmöntuotto).

Käyttö:

GRIT-nauhahiomakoneisiin, sarja GX, GIS, GI.

Raudan, rikin ja kloorin osuus: < 0,1 %

Tekninen kuvaus

Rakeisuus	36
Hioma-aine	Zirkonirae (ZA)
Hioma-aineen lyhenne	ZA
Raudan, rikin ja kloorin osuus	< 0,1 %
Hiomanauhan leveys	75 mm
Hiomanauhan pituus	2250 mm
Tuotenimen määrite	75×2250 mm

Tuotetyyppi

Hiomanauha

Käyttäjätiedot

	Sopivuus	V_c	ISO-koodi
Teräs < 900 N/mm ²	soveltuu	32-38 m/s	P
Teräs < 1400 N/mm ²	soveltuu	20-25 m/s	P
Teräs < 55 HRC	soveltuu	32-38 m/s	H
Teräs < 60 HRC	soveltuu	25-30 m/s	H
Teräs < 67 HRC	soveltuu	20-25 m/s	H
INOX	soveltuu	18-30 m/s	
Ti	soveltuu	10-20 m/s	
GG(G)	soveltuu	30-45 m/s	K
puu	soveltuu	23-26 m/s	
kuiva	soveltuu		